

電動擴管、擴喇叭口及拉孔器

薄管歧管成形機



歧管能力：10 ~ 35mm & 10 ~ 54mm。主薄管直徑：15 ~ 76.1mm & 15 ~ 108mm。
 手提式電動歧管成形機，是為了製作薄管之T形分歧口所設計的。耐久、輕便的T形鑽頭式，專業工具。該構架是以最堅固的複合材料製成，為提供最適力道，且輕盈及安靜操作，易於快速完成工作。使用T形成形機：能減低費用、改善品質、增加盈利、減少滲漏機率、改善流量。不需配件及高存貨、不需切割銅管、僅需一個焊接合。

目錄	型號	說明	重量
5330302	T-D35	120V/60Hz。能力：10 ~ 35mm。	
5330202	T-D55	120V/60Hz。能力：10 ~ 54mm。	
5090294	ND-54	定位器。	
5310399	10mm	3/8"(9.53mm)分歧拉孔頭組。	
5310400	12mm	1/2"(12.7mm)分歧拉孔頭組。	
5310401	15mm	5/8"(15.88mm)分歧拉孔頭組。	
5310402	19mm	3/4"(19.00mm)分歧拉孔頭組。	
5310403	22mm	7/8"(22.22mm)分歧拉孔頭組。	
5310404	28mm	1 1/8"(28.58mm)分歧拉孔頭組。	
5310406	35mm	1 3/8"(34.92mm)分歧拉孔頭組。	
5330080	42mm	1 5/8"(41.28mm)分歧拉孔頭組。	

T-D35 最大厚度能力(mm)：

	10	12	15	18	22	28	35
5310409	5310410	5310401	5310402	5310403	5310404	5310405	
15	1.0	1.2	x				
18	1.0	1.2	1.2	x			
22	1.0	1.2	1.2	1.2	x		
28	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	x	
35			1.5	1.5	1.5	1.5	x
42			1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
54			1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
64					x	x	x
76.1					x	x	x

x = 建議薄管需退火。 注意：該表僅作為導引。
 = 不允許。

T-D55 最大厚度能力(mm)：

	10	12	15	18	22	28	35	42	54
5310409	5310410	5310401	5310402	5310403	5310404	5310405	5350139	5050144	
15	1.0	1.2	x						
18	1.0	1.2		x					
22	1.0	1.2			x				
28	1.0	1.2				x			
35							x		
42			1.5	1.5	1.5			x	
54			1.5	1.5	1.5				x
64									
76.1									
88.9							2.0	2.5	2.5
108								2.5	2.5

x = 建議薄管需退火。 注意：該表僅作為導引。
 = 不允許。

管路冷凍修理器

管路冷凍修理器

能力：1/8 ~ 2"(10-60mm)。適用於鋼、鑄鐵、鉛、銅、塑膠及合成管。
 冷媒：二氧化碳，無CFC。冷凍容量至-79°C (-110°F)。無毒性，無可燃性。
 簡單、快速，冷凍未排乾水份的管子，配合無 CFC冷媒 (二氧化碳)。
 進行保養、修理時不用把整個系統關水或停頓。
 超快、自動進給冷媒、高冷凍容量；如 3/4"鋼管只需 5分鐘。冷凍環極小不易毀損。



目錄	型號	說明	重量
130002	Eskimo	10對冷凍環，瓶連接器配以T形分配器。 關閉螺帽，2個握柄附注射器，2個高壓膠管和手提箱。	6kg

能力：1/8~2" (10-60mm)。管路冷凍套的設計，是為提供多年無煩憂、盈利的修理和保養。
 管子中的液體，只有在停止流動的情況下，才能將之凍結。因此，所有的系統都必須停止運作，且不要讓液體從管子內流竄。並讓水溫冷卻至室內溫度，再開始進行冷凍工作。當在管內形成的冰雹，則有足夠的能力，耐 7000psi (500bar) 的壓力。當液體冷凍時，管子的表面將結霜。

目錄	型號	說明	重量
118020	CST2	1. 10組冷凍環，瓶連接器配以T形分配器。 2. 螺絲起子，2個高壓附有握柄之膠管和手提箱。	6kg



能力：1 1/2~6"。適用於鋼、鑄鐵、鉛、銅、塑膠及合成管。
 住宅及商業之水管，進行保養或修整時，不需把整個系統關水。它可停止水流，來完成使命。
 無CFC，對環境無害。具有科技水準的管子冷凍套。

一件式的噴射管嘴，可確保在管子周圍、均等地分配乾冰。
 特別設計的護套，可形成 "一個自然的袋子" 以讓乾冰完整的注入及繞著管子，即可將護套底下的水凍結起來。快速鬆脫鈕 - 可輕易的將護套移除。大容量尼龍粗線，可緊緊地將護套纏繞於管子。

目錄	型號	說明	重量
7004	Jacket#3	護套用於 1 1/2-3"管，膠管 2條，T型快速鬆脫鈕 1個。	
7005	Jacket#4	護套用於 3-4"管，膠管 2條，T型快速鬆脫鈕 2個。	
7018	Jacket#5	護套用於 5-6"管，膠管 4條，T型快速鬆脫鈕 2個。	

* 每種尺寸管子冷凍過程，都需遵照說明指示。

